


CNMG 190608, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	250382 CA025P
GTIN	4960664863709
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 190608 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de aşchii: PH

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 10 mm

Avans f : 0,25 - 0,8 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 420 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	1 - 10 mm
Categorie	CA025P
Rază la colț	0,8 mm
Sfârâmător de aşchii	PH
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 420 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 190608
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire