

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/08mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260606 25/08 |
| GTIN | 4062406059446 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------------------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 29 |
| Lungimea totală L | 150 mm |
| Cod ISO Suport | SRGCR/L 2525M08 |
| Mărimea plăcuței | 8 mm |
| Lungime cap L ₁ | 19,8 mm |
| Mărime coadă | 25 mm |
| Lățimea funcțională L ₄ | 32 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | RC.T 0803 |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Răcire interioară | nu |
| Unghi de reglare κ | 30 grad |
| Utilizare | Strunjire frontală |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior |
| Tip produs | Cuțit de strunjit |

