

**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260607 16/06
GTIN	4062406059460
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Cod ISO Suport	SRGCR/L 1616H06
Lungime cap L <sub>1</sub>	13,6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	RC.T 0602
Lungimea totală L	100 mm
Mărime coadă	16 mm
Mărimea plăcuței	6 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	30 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

---

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500

---