

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 12/06mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260607 12/06
GTIN	4062406059453
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărime coadă	12 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Mărimea plăcuței	6 mm
Lungimea totală L	80 mm
Lățimea funcțională L ₄	16 mm
Lungime cap L ₁	13,6 mm
Cod ISO Suport	SRGCR/L 1212F06
Plăcuță amovibilă compatibilă	RC.T 0602
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	30 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500
