

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260606 16/08
GTIN	4062406059422
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Lungime cap L ₁	18,8 mm
Cod ISO Suport	SRGCR/L 1616H08
Mărimea plăcuței	8 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	RC.T 0803
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 29
Lungimea totală L	100 mm
Mărime coadă	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	30 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

