

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260606 20/08
GTIN	4062406059439
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	14,7 mm
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 29
Mărime coadă	20 mm
Cod ISO Suport	SRGCR/L 2020K08
Lungimea totală L	125 mm
Mărimea plăcuței	8 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	RC.T 0803
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	30 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

