

**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260607 20/06
GTIN	4062406059477
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărime coadă	20 mm
Mărimea plăcuței	6 mm
Lungimea totală L	125 mm
Cod ISO Suport	SRGCR/L 2020K06
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	15,3 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Plăcuță amovibilă compatibilă	RC.T 0602
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	30 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

---

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500

---