

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/06mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260607 25/06
GTIN	4062406059484
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	RC.T 0602
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Lungime cap L ₁	15,3 mm
Lungimea totală L	150 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Cod ISO Suport	SRGCR/L 2525M06
Mărimea plăcuței	6 mm
Mărime coadă	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	30 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500
