


**CNMM 160608, Categorie: CA025P**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250496 CA025P
GTIN	4960664863778
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CNMM 160608 CA025P Categorie: CA025P

Sfărâmatore de așchii: PX

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 11 mm

Avans  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 420 m/min

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbura
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 11 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 420 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmatore de așchii	PX
Categorie	CA025P

Avans f	0,25 - 0,9 mm/rot
Aplicația principală	P
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 160608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire