


**CNMM 190608, Categorie: CA025P**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250502 CA025P
GTIN	4960664863808
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CNMM 190608 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de așchii: PX

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 11 mm

Avans  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 420 m/min

**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,25 - 0,9 mm/rot
Sfârâmător de așchii	PX
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 420 m/min
Categorie	CA025P
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 11 mm

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 190608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire