

**TNMG 160404, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	251472 CA025P
GTIN	4960664857593
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	105 - 435 m/min
Materialul sculei	Carbura
Categorie	CA025P
Codificare finisare / degroșare	pentru finisare
Sfărâmător de așchii	PQ
Avans $f$	0,13 - 0,4 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404

Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire