


TNMG 160408, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	251474 CA025P
GTIN	4960664857609
Clasa articolului	25E

Descriere

TNMG 160408 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de așchii: PQ

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avans f : 0,13 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 105 - 435 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Sfârâmător de așchii	PQ
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	105 - 435 m/min
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbura
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	CA025P
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire