


**WNMG 080408, Categorie: CA025P**

**Date comandă**

Numărul de comandă	252014 CA025P
GTIN	4960664865819
Clasa articolului	25E

**Descriere**

WNMG 080408 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de aşchii: HQ

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Avans  $f$ : 0,07 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 420 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Materialul sculei	Carbură
Categorie	CA025P
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	pentru finisare
Sfârâmător de aşchii	HQ
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 420 m/min
Avans $f$	0,07 - 0,3 mm/rot

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2 mm
Aplicația principală	P
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire