

**WNMG 080408 Wiper, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	252115 CA025P
GTIN	4960664865741
Clasa articolului	25E

**Descriere**

WNMG 080408 Wiper CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de așchii: WQ

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 3,8 mm

Avans  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 420 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 420 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Sfârâmător de așchii	WQ
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare

Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 3,8 mm
Categorie	CA025P
Avans $f$	0,15 - 0,6 mm/rot
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire