



CNMG 120404, Categorie: PR005S

Date comandă

Numărul de comandă	250102 PR005S
GTIN	4960664836338
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 120404 PR005S Categorie: PR005S

Sfârâmător de așchii: MQ

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avans f : 0,03 - 0,12 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 30 - 90 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,03 - 0,12 mm/rot
Sfârâmător de așchii	MQ
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 90 m/min
Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	S
Categorie	PR005S

Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire