


DNMG 150604, Categorie: PR015S

Date comandă

Numărul de comandă	250696 PR015S
GTIN	4960664837335
Clasa articolului	25E

Descriere

DNMG 150604 PR015S Categorie: PR015S
 Sfărâmător de așchii: MQ
 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avans f : 0,05 - 0,18 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 25 - 70 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	pentru finisare
Sfărâmător de așchii	MQ
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Materialul sculei	Carbură
Categorie	PR015S
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans f	0,05 - 0,18 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	25 - 70 m/min
Aplicația principală	S
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire