



SNMG 120404, Categorie: PR015S

Date comandă

Numărul de comandă	251162 PR015S
GTIN	4960664837373
Clasa articolului	25E

Descriere

SNMG 120404 PR015S Rază la colț: 0,4 mm
 Categorie: PR015S
 Sfărâmător de așchii: MQ
 Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 1,5 mm
 Avans f : 0,05 - 0,18 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 25 - 70 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,05 - 0,18 mm/rot
Sfărâmător de așchii	MQ
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 1,5 mm
Aplicația principală	S
Codificare finisare / degroșare	pentru finisare
Materialul sculei	Carbura
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Rază la colț	0,4 mm
Categorie	PR015S
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	25 - 70 m/min
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire