


**SNMG 120408, Categorie: PR015S****Date comandă**

Numărul de comandă	251164 PR015S
GTIN	4960664837380
Clasa articolului	25E

Descriere

SNMG 120408 PR015S Rază la colț: 0,8 mm
Categorie: PR015S
Sfârâmător de aşchii: MQ
Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 1,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,18 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 25 - 70 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 1,5 mm
Avans f	0,05 - 0,18 mm/rot
Aplicația principală	S
Materialul sculei	Carbura
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	PR015S
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	25 - 70 m/min

Sfârâmător de așchii	MQ
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	pentru finisare
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Numărul de schimbări / tăișuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire