


TNMG 160408, Categorie: PR015S

Date comandă

Numărul de comandă	251474 PR015S
GTIN	4960664837465
Clasa articolului	25E

Descriere

TNMG 160408 PR015S Categorie: PR015S

Sfărâmător de aşchii: MQ

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avans f : 0,05 - 0,18 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 25 - 70 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	25 - 70 m/min
Materialul sculei	Carbura
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii	MQ
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	PR015S
Avans f	0,05 - 0,18 mm/rot

Aplicația principală	S
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire