


**TNMG 160408, Categorie: PR015S**

**Date comandă**

Numărul de comandă	251583 PR015S
GTIN	4960664837519
Clasa articolului	25E

**Descriere**

TNMG 160408 PR015S Categorie: PR015S

Sfârâmător de aşchii: MU

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 3,5 mm

Avans  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 25 - 70 m/min

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbura
Categorie	PR015S
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	25 - 70 m/min
Avans $f$	0,05 - 0,18 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	S

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Sfârâmător de așchii	MU
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire