

**VNMG 160408, Categorie: PR015S****Date comandă**

Numărul de comandă	251754 PR015S
GTIN	4960664837533
Clasa articolului	25E

**Descriere**

VNMG 160408 PR015S Categorie: PR015S  
Sfârâmător de aşchii: MQ  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 25 - 70 m/min

**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,05 - 0,18 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	S
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	25 - 70 m/min
Sfârâmător de aşchii	MQ
Rază la colț	0,8 mm

Categorie	PR015S
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire