


**WNMG 080404, Categorie: PR015S****Date comandă**

Numărul de comandă	252012 PR015S
GTIN	4960664837595
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans f	0,05 - 0,18 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	pentru finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	25 - 70 m/min
Aplicația principală	S
Categorie	PR015S
Sfărâmător de așchii	MQ
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404

Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire