


**WNMG 080408, Categorie: PR005S**

**Date comandă**

Numărul de comandă	252014 PR005S
GTIN	4960664836840
Clasa articolului	25E

**Descriere**

WNMG 080408 PR005S Categorie: PR005S

Sfărâmător de așchii: MQ

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avans  $f$ : 0,03 - 0,13 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 30 - 90 m/min

**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,03 - 0,13 mm/rot
Sfărâmător de așchii	MQ
Codificare finisare / degroșare	pentru finisare
Aplicația principală	S
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	30 - 90 m/min

Rază la colț	0,8 mm
Categorie	PR005S
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire