


VNMG 160408, Categorie: PR005S

Date comandă

Numărul de comandă	251824 PR005S
GTIN	4960664836826
Clasa articolului	25E

Descriere

VNMG 160408 PR005S Categorie: PR005S
 Sfârâmător de aşchii: MU
 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm
 Avans f : 0,05 - 0,15 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 30 - 90 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	S
Avans f	0,05 - 0,15 mm/rot
Sfârâmător de aşchii	MU
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	30 - 90 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Categorie	PR005S

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Condiție de tăiere	continuuă
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire