


**VNMG 160408, Categorie: PR015S**

**Date comandă**

Numărul de comandă	251824 PR015S
GTIN	4960664837588
Clasa articolului	25E

**Descriere**

VNMG 160408 PR015S Categorie: PR015S  
 Sfărâmător de aşchii: MU  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Avans  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 25 - 70 m/min

**Descriere tehnică**

Sfărâmător de aşchii	MU
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	25 - 70 m/min
Avans $f$	0,05 - 0,18 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Categorie	PR015S
Aplicația principală	S
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire