


TNMG 160408, Categorie: PR005S

Date comandă

Numărul de comandă	251474 PR005S
GTIN	4960664836703
Clasa articolului	25E

Descriere

TNMG 160408 PR005S Categorie: PR005S

Sfârâmător de așchii: MQ

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avans f : 0,03 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 30 - 90 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,03 - 0,25 mm/rot
Categorie	PR005S
Rază la colț	0,8 mm
Sfârâmător de așchii	MQ
Aplicația principală	S
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 90 m/min
Materialul sculei	Carbura

Condiție de tăiere	continuă
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire