



WNMG 080408, Categorie: PR015S

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 252014 PR015S |
| GTIN | 4960664837601 |
| Clasa articolului | 25E |

Descriere

WNMG 080408 PR015S Categorie: PR015S

Sfârâmător de aşchii: MQ

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avans f : 0,05 - 0,18 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 25 - 70 m/min

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Adâncime de tăiere a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 25 - 70 m/min |
| Sfârâmător de aşchii | MQ |
| Condiție de tăiere | ușor întreruptă |
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Avans f | 0,05 - 0,18 mm/rot |
| Aplicația principală | S |
| Materialul sculei | Carbură |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Categorie | PR015S |
| Codificare finisare / degroșare | pentru finisare |
| Strat de acoperire | Megacoat Hard |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | WNMG 080408 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 6 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |