



WN.G 080404, Categorie: PR015S

Date comandă

Numărul de comandă	252112 PR015S
GTIN	4960664837649
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Aplicația principală	S
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	MU
Avans f	0,05 - 0,18 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	25 - 70 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3,5 mm
Categorie	PR015S
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404

Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire