



Capete de frezat la 90°, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 20/2XL mm



Date comandă

Numărul de comandă	215801 20/2XL
GTIN	4062406060039
Clasa articolului	210

Descriere

Aplicație:

Utilizare universală pentru toate materialele.

- Frezare pe colț și frezarea canalelor, copiere în interior, frezare circulară, frezare circulară a găurii, frezarea circumferinței.

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

- Înlocuiți șuruburile de strângere ale plăcuței amovibile după o perioadă îndelungată de utilizare. Se va monta doar bine unsă (de ex. cu pastă de cupru).

Unghi de reglare κ: 90 grad

Utilizarea frezei: Frezare pe colț

Răcire interioară: da

Strategie de aşchiere: MTC

Schimbare sculă: PowerCard

Lungime activă L_1 : 28 mm

Lungime totală L_{ges} : 200 mm

Ø cozii D_s h6: 18 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă: AP.. 1003..

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile: 219814 (8IP; 1,2Nm)

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	20 mm
Lungime totală L_{ges}	200 mm
Ø cozii D_s h6	18 mm
Lungime activă L_1	28 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003..
Număr de dinți Z	2
Serie	Freză
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2Nm)
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard