

**Set de burghie elicoidale HSS Cod 114020 în cutie, neacoperită, Tip: 1-10****Date comandă**

Numărul de comandă	115030 1-10
GTIN	4045197024169
Clasa articolului	12B

Descriere**Execuție:**

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

Format prin **roluire**, cu valori normale pentru unghiul elicei, grosimea și conicitatea miezului.

Burghiu cu coadă cilindrică, rezistent, cu miez întărit și tăiș transversal mic pentru facilitarea găuririi și centrare exactă a găurii ce urmează a fi realizată. **Canale roluite cu precizie.**

Descriere tehnică

Increment	0,5 mm
Domeniu de găurire	1 - 10 mm
Număr de burghie	19
Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS

Fișă de date

Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	118 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	da
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	45 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	25 m/min	K
Uni	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 4 mm	114020 4
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 6,5 mm	114020 6,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 8 mm	114020 8
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 7,5 mm	114020 7,5

Fișă de date

Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 10 mm	114020 10
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 9 mm	114020 9
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 2,5 mm	114020 2,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 3,5 mm	114020 3,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 1 mm	114020 1
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 5 mm	114020 5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 1,5 mm	114020 1,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 6 mm	114020 6
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 8,5 mm	114020 8,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 2 mm	114020 2
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 5,5 mm	114020 5,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 9,5 mm	114020 9,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 3 mm	114020 3
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 4,5 mm	114020 4,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 7 mm	114020 7
Cutie goală pentru burghie elicoidale DIN 338 Tip 1-10	115475 1-10