

Garant GRIDLINE

Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 20×20G, Înălțime mm / număr de sertare: 400/2**Date comandă**

Numărul de comandă	930505 400/2
GTIN	4062406060077
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 24×24G, cu sertare 20×20G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 150, 150

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Descriere tehnică

Înălțimea utilă pentru sertare	300 mm
Lățime utilă sertare	500 mm

Lățime	600 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Adâncime	600 mm
Număr de uși	0
Greutate	43 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Adâncime utilă sertare	500 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Înălțime	400 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Număr de sertare	2
Înălțimea utilă	300 mm
Număr raft culisant	0
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Dulap de scule

Accesorii

Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	930533 150
Capace de capăt pentru mânăre20 buc. Tip 10	951025 10
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 400 mm	930525 400