

Garant GRIDLINE

Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 20×20G, Înălțime mm / număr de sertare: 800/5**Date comandă**

Numărul de comandă	930505 800/5
GTIN	4062406066338
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 24×24G, cu sertare 20×20G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 75, 150, 150, 250

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Descriere tehnică

Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Înălțime	800 mm
Număr de uși	0
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Număr de sertare	5
Lățime	600 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	250 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Greutate	86 kg
Înălțimea utilă	700 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	700 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Adâncime utilă sertare	500 mm
Adâncime	600 mm
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G

Tip produs

Dulap de scule

Accesorii

Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 250 mm	930533 250
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	930533 150
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 800 mm	930525 800
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	930533 75
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Capace de capăt pentru mânere 20 buc. Tip 10	951025 10