

Garant GRIDLINE

Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 20×20G, Înălțime mm / număr de sertare: 800/6**Date comandă**

Numărul de comandă	930505 800/6
GTIN	4062406066345
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 24×24G, cu sertare 20×20G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Descriere tehnică

Adâncime utilă sertare	500 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime utilă sertare	500 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	700 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Adâncime	600 mm
Greutate	93 kg
Număr de uși	0
Număr de sertare	6
Sertare cu înălțime frontală	50 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	125 mm
Sertare cu înălțime frontală	250 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Înălțime	800 mm
Înălțimea utilă	700 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime	600 mm
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Dulap de scule

Accesorii

Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 250 mm	930533 250
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	930533 75
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm	930533 125
Capace de capăt pentru mânere20 buc. Tip 10	951025 10
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 800 mm	930525 800
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 50 mm	930533 50
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	930533 100