

Garant GRIDLINE

Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 20×20G, Înălțime mm / număr de sertare: 900/10**Date comandă**

Numărul de comandă	930505 900/10
GTIN	4062406066406
Clasa articolului	9GK

Descriere**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 24×24G, cu sertare 20×20G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 50, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Suprafață utilă a sertarelor în G: 20×20

Înălțime: 900 mm

Lățime: 600 mm
 Adâncime: 600 mm
 Înălțimea utilă: 800 mm
 Înălțimea utilă pentru sertare: 800 mm
 Lățime utilă sertare: 500 mm

Descriere tehnică

Înălțimea utilă pentru sertare	800 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Adâncime	600 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Număr de uși	0
Sertare cu înălțime frontală	50 mm
Sertare cu înălțime frontală	50 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Greutate	126 kg
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Înălțime	900 mm
Înălțimea utilă	800 mm
Număr de sertare	10
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime	600 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20

Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Dulap de scule

Accesorii

Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 900 mm	930525 900
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 50 mm	930533 50
Capace de capăt pentru mânere 20 buc. Tip 10	951025 10
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	930533 75
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	930533 100
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21