

Garant GRIDLINE

**Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 20×20G, Înălțime mm / număr de sertare: 900/7A****Date comandă**

Numărul de comandă	930505 900/7A
GTIN	4062406066390
Clasa articolului	9GK

**Descriere****NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 24×24G, cu sertare 20×20G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 75, 75, 100, 100, 150, 250

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Suprafață utilă a sertarelor în G: 20×20

Înălțime: 900 mm

Lățime: 600 mm  
 Adâncime: 600 mm  
 Înălțimea utilă: 800 mm  
 Înălțimea utilă pentru sertare: 800 mm  
 Lățime utilă sertare: 500 mm

## Descriere tehnică

Număr de sertare	7
Înălțime	900 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Adâncime	600 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Greutate	105 kg
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime utilă sertare	500 mm
Înălțimea utilă	800 mm
Număr de uși	0
Sertare cu înălțime frontală	50 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	250 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	800 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Adâncime utilă sertare	500 mm
Lățime	600 mm
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1,2 mm

Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Dulap de scule

## Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	930533 100
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 250 mm	930533 250
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	930533 75
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	930533 150
Capace de capăt pentru mânere 20 buc. Tip 10	951025 10
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 900 mm	930525 900
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 50 mm	930533 50