


Garant
Set de chei tubulare 1/4, pătrat 1/2 inch 38 buc., Tip: 6

Date comandă

Numărul de comandă	630012 6
GTIN	4062406060213
Clasa articolului	61A

Descriere
Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Toate sculele sunt păstrate sigur și oricând la îndemână într-un **suport din spumă PUR** rezistent, special format.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M2 – M20.

Pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M18.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biți de chei tubulare, hexagonali 1/4 inch: 9 buc. Cod 631029 Ref. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

Biți de chei tubulare, hexagonali 1/2 inch: 10 buc. Cod 642229 Ref. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Biți hexagonali de șurubelniță 1/4 inch: 3 buc. Cod 631729 Ref. 3; 4; 5

Biți hexagonali de șurubelniță 1/2 inch: 5 buc. Cod 643229 Ref. 6; 8; 10; 12; 14

Mâner tip T 1/4 inch: 1 buc. Cod 633029 Ref. 116

Mâner tip T 1/2 inch: 1 buc. Cod 641329 Ref. 295

Mâner tubular 1/4 inch: 1 buc. Cod 632829 Ref. 1/4

Prelungitoare 1/4 inch: 2 buc. Cod 632429 Ref. 50; 150

Prelungitoare 1/2 inch: 2 buc. Cod 641029 Ref. 130; 255

Articulație cardanică 1/4 inch: 1 buc. Cod 633529 Ref. 1/4

Articulație cardanică 1/2 inch: 1 buc. Cod 641629 Ref. 1/2

Clichet 1/4 inch: 1 buc. Cod 632025 Ref. 1/4

Clichet 1/2 inch: 1 buc. Cod 640025 Ref. 1/2

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Notă:

Setul oferă loc suplimentar 4 cutii de stocare pentru piese mici Cod 951251 Ref. 2x3/1 (nu sunt conținute în furnitură).

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	4-30 mm
Număr de piese	38
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-14 mm
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	510 mm
Lățime	294 mm
Înălțime	61 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8x20
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 10 mm	643229 10
Mâner tip T, 1/4 inch Lungimea totală 116 mm	633029 116
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	631029 6
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641029 255
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchlung Hexagon 3 mm	631729 3

Mâner tubular 1/4 inch Lungimea totală 146 mm	632829 146
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm	642229 21
Articulație cardanică 1/4 inch Tip 1/4	633529 1/4
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 14 mm	643229 14
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 6 mm	643229 6
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	631029 10
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm	642229 22
Suport din spumă PUR pentru set 630012	630304 630012
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm	642229 24
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 30 mm	642229 30
Prelungitor 1/4" Lungimea totală 50 mm	632429 50
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	631029 5,5
Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2	641629 1/2
Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip	640025
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	631029 8
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm	631029 11
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642229 16
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm	631029 9
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642229 18
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 4	630305 4
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchlung Hexagon 5 mm	631729 5
Prelungitor 1/4" Lungimea totală 150 mm	632429 150
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchlung Hexagon 4 mm	631729 4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4 mm	631029 4
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm	641029 130
Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 295 mm	641329 295
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 12 mm	643229 12

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm	631029 5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm	631029 7
Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor Tip	632025
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 27 mm	642229 27
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642229 19
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 8 mm	643229 8
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642229 17
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm	642229 13
Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip 1/2	640025 1/2
Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor Tip 1/4	632025 1/4