

Garant**Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 39 buc., Tip: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	630299 6
GTIN	4062406060275
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120.**

Cutie de sistem din plastic ABS aproape incasabil, cu balamale integrate și închizător inovator rapid, ușor de folosit.

Toate sculele sunt păstrate sigur și oricând la îndemână într-un **suport din spumă PUR** rezistent, special format.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M2 – M8

și pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M10.

Pentru șuruburi Pozidriv și Philips cu filet M2 – M6, șuruburi cu fantă cu filet M2 – M4

și pentru șuruburi Torx® interioare cu filet M2,5 – M8.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 12 buc. Cod 631029 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Biți, C 6,3, pentru locaș hexagonal: 5 buc. similar Cod 675240 Ref. 3; 4; 5; 6; 8

Biți, C 6,3, pentru Philips: 3 buc. similar Cod 675310 Ref. 1; 2; 3

Bit, C 6,3, pentru Pozidriv: 1 buc. similar Cod 675320 Ref. 2

Biți, C 6,3, pentru fantă: 4 buc. similar Cod 675250 Ref. 3; 4; 5,5; 6,5

Biți, C 6,3, pentru Torx® interior: 8 buc. similar Cod 675340 Ref. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Tijă suport pentru biți: 1 buc. similar Cod 676800 Ref. 4/4

Mâner tubular: 1 buc. Cod 632829 Ref. 146

Extensii: 2 buc. Cod 632429 Ref. 50; 100

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 633529 Ref. 1/4

Clichet: 1 buc. Cod 632025 Ref. 1/4

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Descriere tehnică

Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-8 mm
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	4-13 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Ambalaj	Cutie din plastic ABS cu închidere cu eliberare rapidă
Lungime	257 mm
Lățime	147 mm
Înălțime	45 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	5×10
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Prelungitor 1/4" Lungimea totală 50 mm	632429 50
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	631029 6
Mâner tubular 1/4 inch Lungimea totală 146 mm	632829 146
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4 mm	631029 4

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm	631029 9
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 2	630305 2
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4,5 mm	631029 4,5
Suport din spumă PUR pentru set 630299	630304 630299
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 12 mm	631029 12
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	631029 10
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm	631029 5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	631029 5,5
Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor Tip	632025
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	631029 8
Prelungitor 1/4" Lungimea totală 100 mm	632429 100
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 13 mm	631029 13
Articulație cardanică 1/4 inch Tip 1/4	633529 1/4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm	631029 11
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm	631029 7