

Garant**Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 41 buc., Tip: SD****Date comandă**

Numărul de comandă	630325 SD
GTIN	4062406060282
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Părți de acționare / conectare conform DIN 3122 / 3123; **chei tubulare** conform DIN 3124.

Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Cutie din material plastic ABS aproape incasabil cu balamale integrate și închizător cu eliberare rapidă, ușor de folosit. Toate sculele sunt păstrate sigur și oricând la îndemână într-un **suport din spumă PUR** special format.

Profilul Surface Drive acționează direct pe suprafețele piulițelor și șuruburilor, muchiile sensibile sunt menajate. Și dimensiunile intermediare (de ex. șuruburi în inch) și șuruburile uzate pot fi strânse sau desfăcute cu profilul Surface Drive. Extensiile Wobble-Fix permit un unghi de rotire și pot fi fixate prin blocare.

Toate sculele sunt păstrate sigur și oricând la îndemână într-un **suport din spumă PUR** rezistent, special format.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M2 – M8 și pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M10.

Pentru șuruburi Pozidriv și Philips cu filet M2 – M6, șuruburi cu fantă cu filet M2 – M4 și pentru șuruburi Torx® interioare cu filet M2,5 – M8.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale, Surface Drive: 13 buc. Cod 631225 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Biți, C 6,3, pentru locaș hexagonal: 4 buc. similare Cod 675240 Ref. 3; 4; 5; 6

Biți, C 6,3, pentru Philips: 3 buc. similare Cod 675310 Ref. 1/25; 2/25; 3/25
 Biți, C 6,3, pentru Pozidriv: 3 buc. similare Cod 675320 Ref. 1/25; 2/25; 3/25
 Biți, C 6,3, pentru fantă: 3 buc. similar Cod 675250 Ref. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
 Biți, C 6,3, pentru Torx® interior: 6 buc. similar Cod 675340 Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 Mâner tip T: 1 buc. Cod 633029 Ref. 116
 Mâner tubular: 1 buc. 632829 Ref. 146
 Prelungitoare „Wobble-Fix”: 2 buc. 632519 Ref. 50; 100
 Articulație cardanică: 1 buc. Cod 633529 Ref. 1/4
 Clichet: 1 buc. Cod 632025 Ref. 1/4 cu extractor
 Coadă de cuplare E 6,3: 1 buc. similar Cod 675020 Ref. 6,3K, pentru biți 1/4 inch C 6,3
 Coadă de conectare: 1 buc. coadă bit E 6,3 - pătrat 1/4 inch
 Adaptor pentru biți: 1 buc. similar Cod 676800, bit pătrat 1/4 inch - suport de biți 1/4 inch
 Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Descriere tehnică

Număr de piese	41
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-6 mm
Interval de deschideri ale cheii Surfacedrive	4-14 mm
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de cheie tubulară hexagonală	Surfacedrive
Pătrat cu Wobble Fix	cu unghi de rotire
Ambalaj	Cutie din plastic ABS cu închidere cu eliberare rapidă
Lungime	257 mm
Lățime	147 mm
Înălțime	45 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	5×10

Tip produs

Cheie tubulară

Accesorii

Suport din spumă PUR pentru set 630325	630304 630325
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 2	630305 2
Bit hexagonal, 1/4 inchSurface Drive Deschiderea cheii 7 mm	631225 7
Bit hexagonal, 1/4 inchSurface Drive Deschiderea cheii 12 mm	631225 12
Mâner tip T, 1/4 inch Lungimea totală 116 mm	633029 116
Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor Tip	632025
Bit hexagonal, 1/4 inchSurface Drive Deschiderea cheii 6 mm	631225 6
Bit hexagonal, 1/4 inchSurface Drive Deschiderea cheii 10 mm	631225 10
Bit hexagonal, 1/4 inchSurface Drive Deschiderea cheii 13 mm	631225 13
Bit hexagonal, 1/4 inchSurface Drive Deschiderea cheii 11 mm	631225 11
Bit hexagonal, 1/4 inchSurface Drive Deschiderea cheii 4 mm	631225 4
Bit hexagonal, 1/4 inchSurface Drive Deschiderea cheii 9 mm	631225 9
Articulație cardanică 1/4 inch Tip 1/4	633529 1/4
Bit hexagonal, 1/4 inchSurface Drive Deschiderea cheii 5 mm	631225 5
Bit hexagonal, 1/4 inchSurface Drive Deschiderea cheii 8 mm	631225 8
Bit hexagonal, 1/4 inchSurface Drive Deschiderea cheii 5,5 mm	631225 5,5
Bit hexagonal, 1/4 inchSurface Drive Deschiderea cheii 14 mm	631225 14

Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive Deschiderea cheii 4,5 mm	631225 4,5
Mâner tubular 1/4 inch Lungimea totală 146 mm	632829 146
Prelungitor 1/4 inch „Wobble-Fix” Lungimea totală 50 mm	632519 50
Prelungitor 1/4 inch „Wobble-Fix” Lungimea totală 100 mm	632519 100