

Garant GRIDLINE

**Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 26×20G, Înălțime mm / număr de sertare: 800/6A****Date comandă**

Numărul de comandă	930605 800/6A
GTIN	4062406065393
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 30×24G, cu sertare 26×20G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

**Descriere tehnică**

Înălțime	800 mm
Înălțimea utilă	700 mm
Lățime	750 mm
Adâncime	600 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×20
Număr de uși	0
Adâncime utilă sertare	500 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime utilă sertare	650 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	200 mm
Număr de sertare	6
Greutate	106 kg
Înălțimea utilă pentru sertare	700 mm
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Caracteristici nume produs	26x20G
Tip produs	Dulap de scule

## Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 800 mm	930625 800
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	930633 100
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	930633 150
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	930633 200
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	930633 75
Capace de capăt pentru mânere20 buc. Tip 10	951025 10