

Garant
Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 38 buc., Tip: 6

Date comandă

Numărul de comandă	630855 6
GTIN	4062406060268
Clasa articolului	61A

Descriere
Execuție:

Părți de acționare / conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.

Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Toate sculele sunt păstrate sigur și oricând la îndemână într-un **suport din spumă PUR** rezistent, special format.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M2,5 – M8. Pentru Torx® exterior cu filet M3 – M8.

Pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M8. Pentru Torx® interior cu filet M2,5 – M8.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biți cheie tubulară pentru hexagon exterior: 10 buc. Cod 631029 Ref. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Biți pentru cheie tubulară pentru Torx® exterior: 6 buc. similare Cod 631500 Ref. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Biți, C 6,3, pentru locaș hexagonal: 5 buc. Ref. 3; 4; 5; 6; 8 mm

Biți, C 6,3, pentru Torx® interior: 10 buc. Ref. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45

Mâner tip T: 1 buc. Cod 633029 Ref. 116

Mâner tubular: 1 buc. Cod 632829 Ref. 146

Prelungitoare: 2 buc. Cod 632429 Ref. 50; 150

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 633529 Ref. 1/4

Clichet: 1 buc. Cod 632025 Ref. 1/4

Adaptor pentru biți: 1 buc.
Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Descriere tehnică

Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-8 mm
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Profil de antrenare	Cheie tubulară pentru șuruburi TORX®
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	5-13 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	257 mm
Lățime	147 mm
Înălțime	45 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	5×10
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 2	630305 2
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 12 mm	631029 12
Prelungitor 1/4" Lungimea totală 150 mm	632429 150
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	631029 6
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm	631029 11
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	631029 10
Prelungitor 1/4" Lungimea totală 50 mm	632429 50
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm	631029 9
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm	631029 7

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	631029 5,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 13 mm	631029 13
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	631029 8
Mâner tubular 1/4 inch Lungimea totală 146 mm	632829 146
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm	631029 5
Mâner tip T, 1/4 inch Lungimea totală 116 mm	633029 116
Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor Tip	632025
Articulație cardanică 1/4 inch Tip 1/4	633529 1/4