

Garant
Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 13 buc., Tip: SD

Date comandă

Numărul de comandă	630062 SD
GTIN	4062406060237
Clasa articolului	61A

Descriere
Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform **DIN 3122 / 3123**; **chei tubulare** conform **DIN 3124**.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Toate sculele sunt păstrate sigur și oricând la îndemână într-un **suport din spumă PUR** rezistent, special format.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M2 – M8.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Chei tubulare: 9 buc. Cod 631225

Ref. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Prelungitoare „Wobble-Fix”: 2 buc. Ref. 50; 150 mm

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 633529 Ref. 1/4

Clichet: 1 buc. Cod 632025 Ref. 1/4

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Gradul de umplere al unui sertar în G: 5×10

Înălțime: 45 mm

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 4-13 mm

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	4-13 mm
Profil de cheie tubulară hexagonală	Surfacedrive
Pătrat cu Wobble Fix	cu unghi de rotire
Material	Oțel crom-vanadiu
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	257 mm
Lățime	147 mm
Înălțime	45 mm
Suprafață	cromat
Gradul de umplere al unui sertar în G	5×10
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive Deschiderea cheii 13 mm	631225 13
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 2	630305 2
Articulație cardanică 1/4 inch Tip 1/4	633529 1/4
Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor Tip	632025
Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive Deschiderea cheii 11 mm	631225 11
Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive Deschiderea cheii 7 mm	631225 7
Suport din spumă PUR pentru set 630062	630304 630062
Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive Deschiderea cheii 10 mm	631225 10
Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive Deschiderea cheii 5,5 mm	631225 5,5
	631225 5

Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive Deschiderea cheii 5 mm

Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive Deschiderea cheii 4 mm

631225 4

Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive Deschiderea cheii 6 mm

631225 6

Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive Deschiderea cheii 8 mm

631225 8

Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor Tip 1/4

632025 1/4