

Garant GRIDLINE

Corpul dulapului de scule pentru sertare, 20×20G, Înălțime: 900mm**Date comandă**

Numărul de comandă	930525 900
GTIN	4062406065362
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Corpul dulapului de scule la 24×24G, recomandat pentru sertare 20×20G. Pentru prinderea sertarelor la intervale de 25 mm. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Adaptat pentru:

Sertare Cod 930533; 930534.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

La montarea sertarelor în corpul dulapului de scule trebuie să se aibă în vedere ca suma înălțimilor frontale individuale să fie egală cu înălțimea utilă a dulapului.

Descriere tehnică

Greutate	34 kg
Înălțimea utilă pentru sertare	800 mm
Adâncime	600 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da

Înălțime	900 mm
Număr de uși	0
Înălțimea utilă	800 mm
Lățime	600 mm
Lățime în G	24
Adâncime în G	24
Execuție	pentru echiparea individuală
Capacitate portantă maximă	4000 kg
Număr raft culisant	0
Număr de sertare	0
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	20×20G
Tip produs	Carcasă dulap de scule

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
-------------------------------	-------------