

Garant GRIDLINE

Corpul dulapului de scule pentru sertare, 26×20G, Înălțime: 800mm**Date comandă**

Numărul de comandă	930625 800
GTIN	4062406065461
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Carcasă pentru dulap de scule 30×24G, recomandată pentru sertare 26×20G. Pentru prinderea sertarelor la intervale de 25 mm. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Adaptat pentru:

Sertare Cod 930633, 930634, 930635, 930636.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

La montarea sertarelor în corpul dulapului de scule trebuie să se aibă în vedere ca suma înălțimilor frontale individuale să fie egală cu înălțimea utilă a dulapului.

Descriere tehnică

Înălțimea utilă pentru sertare	700 mm
Înălțimea utilă	700 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Înălțime	800 mm

Adâncime	600 mm
Număr de uși	0
Lățime	750 mm
Greutate	35 kg
Lățime în G	30
Adâncime în G	24
Execuție	pentru echiparea individuală
Capacitate portantă maximă	4000 kg
Număr raft culisant	0
Număr de sertare	0
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	26×20G
Tip produs	Carcasă dulap de scule

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
-------------------------------	-------------