

 GRIDLINE

Cărucior de montaj pentru sertare, 26×20G, Înălțime mm / număr de sertare: 860/0



Date comandă

Numărul de comandă	930617 860/0
GTIN	4062406065447
Clasa articolului	9GK

Descriere

Execuție:

Pentru echiparea cu sertare 26×20G.

Cărucior pentru montaj la 30×24G cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, role de ghidaj cu posibilitate de blocare. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părți, covor din cauciuc cu caneluri și mânere de împingere Haptoprene® din 2 componente. O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Echiparea sertarelor admisă numai cu Cod 930634 sau Cod 930636 (cu închidere individuală cu o singură mână a sertarelor).

Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare

Egalizarea înălțimii la intervale: 25 mm

Încuietoare cilindrică: Element modular de inserție

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 885 mm
 Lățime: 750 mm
 Adâncime: 600 mm
 Înălțimea utilă: 600 mm
 Înălțime carcasă sertare: 700 mm
 Capacitate portantă maximă: 500 kg

Descriere tehnică

Înălțime carcasă sertare	700 mm
Înălțime	885 mm
Adâncime	600 mm
Lățime	750 mm
Capacitate portantă maximă	500 kg
Înălțimea utilă	600 mm
Greutate	56 kg
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	26×20G

Accesorii

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	930636 150
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm	930634 125
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	930634 150
	930634 50

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 50 mm	
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	930636 100
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	930634 200
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	930636 75
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 250 mm	930634 250
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 300 mm	930636 300
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	930634 75
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	930634 100
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 300 mm	930634 300
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	930636 200
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm	930636 125
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 250 mm	930636 250
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 26X20	951910 26X20
Set de covorașe antialunecare pentru sertare, 5 buc. Dimensiuni în G 26X20	951885 26X20
Covoraș pentru sertare Dimensiuni în G 26X20	951830 26X20