

**Garant**
**Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 30 buc., Tip: SD**

**Date comandă**

Numărul de comandă	634025 SD
GTIN	4062406060756
Clasa articolului	61A

**Descriere**
**Execuție:**

**Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.**  
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Cutie din plastic ABS aproape incasabil cu balamale integrate și închizătoare cu eliberare rapidă. Toate sculele sunt păstrate sigur și oricând la îndemână într-un **suport din spumă PUR** rezistent, special format. Profilul Surface Drive acționează direct pe suprafețele piulițelor și șuruburilor, muchiile sensibile sunt menajate. Și dimensiunile intermediare (de ex. șuruburi în inch) și șuruburile uzate pot fi strânse sau desfăcute cu profilul Surface Drive. Extensiile Wobbel-Fix permit un unghi de rotire și pot fi fixate prin blocare.

**Aplicație:**

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M5 – M14 și 1/4 – 1/2 inch (măsuri americane în inch), pentru bujii 16 și 20,8 mm și pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M5 – M12.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Livrare:**

Biți pentru chei tubulare hexagonale, Surface Drive: 14 buc. Cod 637125 Ref. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Biți pentru chei tubulare pentru bujii: 2 buc. Cod 637329 Ref. 16; 20,8

Biți hexagonali pentru șurubelniță: 5 buc. Cod 637629 Ref. 4; 5; 6; 8; 10

Biți pentru șurubelniță pentru Torx®: 3 buc. similare Cod 637560 Ref. TX25; TX30; TX40

Mâner tip T: 1 buc. Cod 635729

Prelungitoare „Wobble-Fix”: 2 buc. similare Cod 635635 Ref. 75; 240

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 636229

Clichet: 1 buc. Cod 635025

Coadă de conectare: 1 buc. similar Cod 650000 Ref. 3 acționare cu hexagon 1/4 inch E 6,3 - element acționat cu pătrat 3/8 inch

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Gradul de umplere al unui sertar în G: 6×14

Înălțime: 45 mm

Pătrat de antrenare: 3/8 inch

Interval de deschideri ale cheii Surfacedrive: 8-22 mm

Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale: 4-10 mm

## Descriere tehnică

Interval de deschideri ale cheii Surfacedrive	8-22 mm
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	4-10 mm
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Profil de cheie tubulară hexagonală	Surfacedrive
Pătrat cu Wobble Fix	cu unghi de rotire
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	357 mm
Lățime	176 mm
Înălțime	45 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	6×14
Tip produs	Cheie tubulară

## Accesorii

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 10 mm

637629 10

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 5 mm	637629 5
Bit de cheie tubulară pentru bujii, 3/8 inch Deschiderea cheii 16 mm	637329 16
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 3A	630305 3A
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 10 mm	637125 10
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 14 mm	637125 14
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 9 mm	637125 9
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 8 mm	637629 8
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 6 mm	637629 6
Mâner tip T, 3/8 inch Lungimea totală 200 mm	635729 200
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 22 mm	637125 22
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 11 mm	637125 11
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 21 mm	637125 21
Articulație cardanică 3/8 inch Tip 3/8	636229 3/8
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 17 mm	637125 17
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 13 mm	637125 13
Suport din spumă PUR pentru set 634025	630304 634025
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 19 mm	637125 19
Bit de cheie tubulară pentru bujii, 3/8 inch Deschiderea cheii 20,8 mm	637329 20,8
Clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor Tip	635025
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 18 mm	637125 18
Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive Deschiderea cheii 12 mm	637125 12

Bit hexagonal, 3/8 inchSurface Drive Deschiderea cheii 15 mm	637125 15
Bit hexagonal, 3/8 inchSurface Drive Deschiderea cheii 16 mm	637125 16
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 4 mm	637629 4
Bit hexagonal, 3/8 inchSurface Drive Deschiderea cheii 8 mm	637125 8