

**Garant****Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 25 buc., Tip: 6****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 634312 6      |
| GTIN               | 4062406060763 |
| Clasa articolului  | 61A           |

**Descriere****Execuție:**

**Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.**  
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Toate sculele sunt păstrate sigur și oricând la îndemână într-un **suport din spumă PUR** rezistent, special format. Cu biți pentru chei tubulare hexagonale Cod 637229.

**Aplicație:**

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M5 – M12 pentru bujii și pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M12.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Livrare:**

Biți pentru chei tubulare hexagonale, resp. hexagonale: 11 buc. Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14;15; 16; 17; 18; 19 mm

Biți pentru chei tubulare pentru bujii: 2 buc. Cod 637329 Ref. 16; 20,8

Biți hexagonali pentru șurubelniță: 7 buc. Cod 637629 Ref. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Mâner tip T: 1 buc. Cod 635729

Prelungitoare: 2 buc. Cod 635429 Ref. 75; 240

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 636229

Clichet: 1 buc. Cod 635025

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

**Descriere tehnică**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale       | 8-19 mm                   |
| Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale | 3-10 mm                   |
| Profil de antrenare                                   | Șurubelniță hexagonală    |
| Profil de antrenare                                   | Cheie tubulară hexagonală |
| Pătrat de antrenare                                   | 3/8 inch                  |
| Ambalaj   | Cutie din plastic ABS     |
| Lungime   | 357 mm                    |
| Lățime  | 176 mm                    |
| Înălțime  | 45 mm                     |
| Gradul de umplere al unui sertar în G                 | 6×14                      |
| Tip produs  | Cheie tubulară            |

## Accesorii

|   |               |
|---|---------------|
| Suport din spumă PUR pentru set 634312                    | 630304 634312 |
| Articulație cardanică 3/8 inch Tip 3/8                    | 636229 3/8    |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 5 mm  | 637629 5      |
| Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 3A                | 630305 3A     |
| Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 75 mm                | 635429 75     |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 4 mm  | 637629 4      |
| Mâner tip T, 3/8 inch Lungimea totală 200 mm              | 635729 200    |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 3 mm  | 637629 3      |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 8 mm  | 637629 8      |
| Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 240 mm               | 635429 240    |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 10 mm | 637629 10     |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 7 mm  | 637629 7      |
| Clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor Tip             | 635025        |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 6 mm  | 637629 6      |

Bit de cheie tubulară pentru bujii, 3/8 inch Deschiderea  
cheii 16 mm

637329 16

Bit de cheie tubulară pentru bujii, 3/8 inch Deschiderea  
cheii 20,8 mm

637329 20,8