

Garant GRIDLINE

**Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 36×20G, Înălțime mm / număr de sertare: 1000/8****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 930705 1000/8 |
| GTIN               | 4062406065614 |
| Clasa articolului  | 9GK           |

**Descriere****NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 40×24G, cu sertare 36×20G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 75, 75, 100, 100, 125, 125, 250

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Suprafață utilă a sertarelor în G: 36×20

Înălțime: 1000 mm

Lățime: 1000 mm  
 Adâncime: 600 mm  
 Înălțimea utilă: 900 mm  
 Înălțimea utilă pentru sertare: 900 mm  
 Lățime utilă sertare: 900 mm

## Descriere tehnică

|  |         |
|--|---------|
| Înălțime   | 1000 mm |
| Adâncime   | 600 mm  |
| Număr de uși   | 0       |
| Adâncime utilă sertare                                     | 500 mm  |
| Greutate   | 175 kg  |
| Sertare cu înălțime frontală                               | 50 mm   |
| Sertare cu înălțime frontală                               | 75 mm   |
| Sertare cu înălțime frontală                               | 75 mm   |
| Sertare cu înălțime frontală                               | 100 mm  |
| Sertare cu înălțime frontală                               | 100 mm  |
| Sertare cu înălțime frontală                               | 125 mm  |
| Sertare cu înălțime frontală                               | 125 mm  |
| Sertare cu înălțime frontală                               | 250 mm  |
| Înălțimea utilă  | 900 mm  |
| Număr de sertare   | 8       |
| Lățime utilă sertare                                       | 900 mm  |
| Lățime   | 1000 mm |
| Sistem electronic de închidere – convertibil               | da      |
| Înălțimea utilă pentru sertare                             | 900 mm  |
| Suprafață utilă a sertarelor în G                          | 36×20   |
| Adâncimea utilă a sertarelor în G                          | 20      |
| Lățimea utilă a sertarelor în G                            | 36      |
| Număr raft culisant  | 0       |
| Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime | nu      |

|  |  |
|--|--|
| Grosimea materialului                          | 1,2 mm   |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg  |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă)   | 100 %  |
| Deschiderea sertarului                         | Încuietoare anti-alunecare                                     |
| Egalizarea înălțimii la intervale              | 25 mm  |
| Încuietoare cilindrică                         | Element modular de inserție                                    |
| Selectarea culorii                             | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs                     | 36x20G   |
| Tip produs                                     | Dulap de scule   |

## Accesorii

|   |             |
|---|-------------|
| Șild pentru GridLine Tip HU21                             | 914227 HU21 |
| Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 1000 mm | 930735 1000 |
| Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm       | 930743 100  |
| Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm       | 930743 125  |
| Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm       | 930743 150  |
| Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 250 mm       | 930743 250  |
| Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 50 mm        | 930743 50   |
| Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm        | 930743 75   |