

**Garant****Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 15 buc., Tip: 12****Date comandă**

Numărul de comandă	633812 12
GTIN	4062406060725
Clasa articolului	61A

**Descriere****Execuție:**

**Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.**  
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Toate sculele sunt păstrate sigur și oricând la îndemână într-un **suport din spumă PUR** rezistent, special format. Cu biți pentru de chei tubulare bi-hexagonale Cod 637029.

**Aplicație:**

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M5 – M12.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Livrare:**

Chei tubulare: 11 buc.

Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Extensii: 2 buc. Cod 635429 Ref. 75; 240

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 636229

Clichet: 1 buc. Cod 635025

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

**Descriere tehnică**

Pătrat de antrenare	3/8 inch
Profil de antrenare	Chei tubulară bi-hexagonală

Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale	8-19 mm
Material	Crom-vanadiu
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	257 mm
Lățime	147 mm
Înălțime	45 mm
Suprafață	cromat
Gradul de umplere al unui sertar în G	5×10
Tip produs	Cheie tubulară

## Accesorii

Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 240 mm	635429 240
Articulație cardanică 3/8 inch Tip 3/8	636229 3/8
Clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor Tip	635025
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 75 mm	635429 75
Suport din spumă PUR pentru set 633812	630304 633812
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 2	630305 2