

**Garant****Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 19 buc., Tip: 12****Date comandă**

Numărul de comandă	633912 12
GTIN	4062406060749
Clasa articolului	61A

**Descriere****Execuție:**

**Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.**  
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Toate sculele sunt păstrate sigur și oricând la îndemână într-un **suport din spumă PUR** rezistent, special format. Cu biți pentru chei tubulare bi-hexagonale Cod 637029.

**Aplicație:**

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M5 – M14.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Livrare:**

Chei tubulare: 14 buc. Ref. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Mâner tip T: 1 buc. Cod 635729

Extensii: 2 buc. Cod 635429 Ref. 75; 240

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 636229

Clichet: 1 buc. Cod 635025

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

**Descriere tehnică**

Pătrat de antrenare	3/8 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale	8-22 mm
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală

Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	357 mm
Lățime	176 mm
Înălțime	45 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	6×14
Tip produs	Cheie tubulară

## Accesorii

Mâner tip T, 3/8 inch Lungimea totală 200 mm	635729 200
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 3A	630305 3A
Clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor Tip	635025
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 75 mm	635429 75
Articulație cardanică 3/8 inch Tip 3/8	636229 3/8
Suport din spumă PUR pentru set 633912	630304 633912
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 240 mm	635429 240