

Garant
Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 37 buc., Tip: 12

Date comandă

Numărul de comandă	634799 12
GTIN	4062406060787
Clasa articolului	61A

Descriere
Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform **DIN 3122 / 3123**; **chei tubulare** conform **DIN 3124**.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Toate sculele sunt păstrate sigur și oricând la îndemână într-un **suport din spumă PUR** rezistent, special format.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M5 – M12, pentru Torx® exterior cu filet M4 – M12, pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M5 – M12, pentru Torx® interior cu filet M3 – M8.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare bi-hexagonale: 11 buc. Cod 637029 Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Biți pentru chei tubulare pentru Torx®: 7 buc. Ref. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

Biți hexagonali pentru șurubelniță: 6 buc. Cod 637629 Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10

Biți pentru șurubelniță pentru Torx®: 8 buc. Ref. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Mâner tip T: 1 buc. Cod 635729

Prelungitoare: 2 buc. Cod 635429 Ref. 75; 240

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 636229

Clichet: 1 buc. Cod 635025

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Notă:

Setul oferă loc suplimentar pentru 4 cutii de stocare pentru piese mici Cod 951251 Ref. 2×3/1 sau 2 buc. Cod 951251 Ref. 2×6/1 (nu sunt conținute în furnitură).

Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×20

Înălțime: 61 mm

Pătrat de antrenare: 3/8 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale: 8-19 mm

Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale: 4-10 mm

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	3/8 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Profil de antrenare	Cheie tubulară pentru șuruburi TORX®
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	4-10 mm
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale	8-19 mm
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	510 mm
Lățime	294 mm
Înălțime	61 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×20
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 8 mm	637029 8
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 19 mm	637029 19
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 18 mm	637029 18
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 4 mm	637629 4
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 4	630305 4
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 10 mm	637029 10

easyPick Cutie de stocare pentru piese mici, înălțime 50 mm Lățime x adâncime în G / tip 2X3/1	951251 2X3/1
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 75 mm	635429 75
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 240 mm	635429 240
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 15 mm	637029 15
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 14 mm	637029 14
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 6 mm	637629 6
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 17 mm	637029 17
Suport din spumă PUR pentru set 634799	630304 634799
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 8 mm	637629 8
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 13 mm	637029 13
Mâner tip T, 3/8 inch Lungimea totală 200 mm	635729 200
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 5 mm	637629 5
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 7 mm	637629 7
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 12 mm	637029 12
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 11 mm	637029 11
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 16 mm	637029 16
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch Hexagon 10 mm	637629 10
Clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor Tip	635025
Articulație cardanică 3/8 inch Tip 3/8	636229 3/8
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch Deschiderea cheii 9 mm	637029 9